



## Pritezni čep zatesnjen, oblika A, z izvrtino, za strmi konus: 50



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	308610 50
GTIN	4045197150936
Razred artikla	32Z

### Opis

#### Opis:

Držalo orodja se prek priteznega čepa vpenjalnega prijemala vretena pomakne v vreteno. Pritezni čepi so na voljo v različnih izvedbah. Predstavljajo pomemben vezni člen med strojem in orodjem. Zahteve po natančnosti, trdnosti in zanesljivosti priteznih čepov so visoke.

#### Uporaba:

- Za orodja s strmim konusom DIN 69871 in JIS B 6339 (MAS-BT).
- Na obdelovalnih centrih (strojih z avtomatsko zamenjavo orodij).
- Na NC-strojih (strojih brez avtomatske zamenjave orodij).

#### Napotek:

Pri montaži AB upoštevajte pravilen zatezni moment.

ISO 7388-3 ustreza staremu standardu DIN 69872.

Zatesnjeno – z O-obročem.

### Tehnični opis

L <sub>1</sub>	34 mm
Kot A	15 stopinj
za strmi konus	50
Ø glave D <sub>1</sub>	28 mm
za strmi konus z barvno kodo	SK 50
Maksimalni zatezni moment	150 Nm

Celotna dolžina L	74 mm
Navoj M	M24
Ø zveze D	36 mm
Zev ključa	30 mm
Značilnosti izvrtine	z izvrtino
Standard pritezni čepov	ISO 7388-3
Vrsta izdelka	Pritezni čep

## Pribor

Vpenjalni ključ za pritezne čep DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308825 50
Vpenjalni ključ za pritezne čep DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
Vpenjalni ključ za pritezne čep ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50