

HOLEX**Pritezni čep zatesnjen, oblika B, z izvrtino, za strmi konus: 40****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308650 40
GTIN	4045197150981
Razred artikla	32Z

Opis**Opis:**

Držalo orodja se prek priteznega čepa vpenjalnega prijemala vretena pomakne v vreteno. Pritezni čepi so na voljo v različnih izvedbah. Predstavljajo pomemben vezni člen med strojem in orodjem. Zahteve po natančnosti, trdnosti in zanesljivosti priteznih čepov so visoke.

Uporaba:

- **Za orodja s strmim konusom DIN 69871 in JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **Na obdelovalnih centrih (strojih z avtomatsko zamenjavo orodij).**
- **Na NC-strojih (strojih brez avtomatske zamenjave orodij).**

Napotek:

Zatesnjeno – z O-obročem.

Primeren vpenjalni ključ in zeve ključev najdete v spletni trgovini.

Pri montaži AB upoštevajte pravilen zatezni moment.

Tehnični opis

Celotna dolžina L	44,5 mm
za strmi konus z barvno kodo	SK 40
Ø glave D ₁	18,95 mm
Navoj M	M16
Ø zveze D	22,5 mm
L ₁	16,25 mm

za strmi konus	40
Maksimalni zatezni moment	50 Nm
Zev ključa	18 mm
Značilnosti izvrtine	z izvrtino
Standard pritezni čepov	ISO 7388
Vrsta izdelka	Pritezni čep

Pribor

Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
---	-----------