

Garant**Nakrčevalna vpenjalna glava, PSC 63 A = 120, Vpenjalni Ø D1: 8mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 308571 8 |
| GTIN | 4045197471901 |
| Razred artikla | 31C |

Opis**Izvedba:**

- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- Vsa držala prenapeta (miren tek!).
- Funkcionalne površine notranje konture PSC so obdelane.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

Dodatni pribor:

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave art. 302410–302417. Naprave za nakrčevanje art. 354210 – 354450.

Cev za hladilno sredstvo art. 309885; nasadni ključ art. 309893 in garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel. 180.

Tehnični opis

| | |
|----------------------------|----------------|
| Previsna dolžina A | 120 mm |
| Ø D ₂ | 21 mm |
| Vpenjalni Ø D ₁ | 8 mm |
| Zunanji Ø D | 27 mm |
| Trn za rezkarje | PSC 63 A = 120 |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 26623-1 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| z notranjim hlajenjem | da |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 μm |
| Strategija odrezovanja | HPC |
| Strategija odrezovanja | HSC |
| Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Hladilna enota Tip CU1 | 354215 CU1 |
| Hladilni adapter, kratki 4,5° za Ø vpenjanja 6-9 mm | 354235 6-9 |
| Podstavna omara | 354290 |
| Hladilni adapter, dolgi 4,5° za Ø vpenjanja 6-9 mm | 354236 6-9 |
| Naprava za nakrčevanje Tip SU1 | 354210 SU1 |
| Zamenljiva plošča za tuljavo SU1 za Ø vpenjanja 6-12 mm | 354240 6-12 |