

Garant**Nakrčevalna vpenjalna glava, PSC 63 kratka, Vpenjalni Ø D1: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308568 12
GTIN	4045197471826
Razred artikla	31C

Opis**Izvedba:**

- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- Vsa držala prenapeta (miren tek!).
- Funkcionalne površine notranje konture PSC so obdelane.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

Dodatni pribor:

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave art. 302410–302417. Naprave za nakrčevanje art. 354210 – 354450.

Cev za hladilno sredstvo art. 309885; nasadni ključ art. 309893 in garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel. 180.

Tehnični opis

Vpenjalni Ø D ₁	12 mm
Previsna dolžina A	80 mm
Ø D ₂	24 mm
Zunanji Ø D	32 mm
Trn za rezkarje	PSC 63 kratka
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-1

z notranjim hlajenjem	da
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

Pribor

Hladilna enota Tip CU1	354215 CU1
Zamenljiva plošča za tuljavoSU1 za Ø vpenjanja 6-12 mm	354240 6-12
Podstavna omara	354290
Naprava za nakrčevanje Tip SU1	354210 SU1
Hladilni adapter, kratki4,5° za Ø vpenjanja 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Hladilni adapter, dolgi4,5° za Ø vpenjanja 9,1-12 mm	354236 9,1-12