

**Specialni pritezni čep, z notranjim navojem, z izvrtino, za strmi konus: 50****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308740 50
GTIN	4045197151070
Razred artikla	32Z

Opis**Opis:**

Držalo orodja se prek priteznega čepa vpenjalnega prijemala vretena pomakne v vreteno. Pritezni čepi so na voljo v različnih izvedbah. Predstavljajo pomemben vezni člen med strojem in orodjem. Zahteve po natančnosti, trdnosti in zanesljivosti priteznih čepov so visoke.

Uporaba:

Za orodja s strmim konusom **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

Napotek:

Zatesnjeno – z O-obročem.

Primeren vpenjalni ključ in zeve ključev najdete v spletni trgovini.

Pri montaži AB upoštevajte pravilen zatezni moment.

Tehnični opis

Ø zveze D	39,3 mm
L ₁	25,1 mm
Notranji navoj	M24
Navoj M	M24
za strmi konus z barvno kodo	SK 50
za strmi konus	50
Celotna dolžina L	65 mm

Ø glave D ₁	32 mm
Maksimalni zatezni moment	150 Nm
Globina notranjega navoja	17,5 mm
Zev ključa	30 mm
Značilnosti izvrtine	z izvrtino
Vrsta izdelka	Pritezni čep

Pribor

Vpenjalni ključ za pritezne čep DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
Vpenjalni ključ za pritezne čep ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
Vpenjalni ključ za pritezne čep DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308825 50