

Garant**Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B, brez izvrtine, za strmi konus: 40**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	308615 40
GTIN	4045197554543
Razred artikla	31Z

Opis

Opis:

Držalo orodja se prek priteznega čepa vpenjalnega prijemala vretena pomakne v vreteno. Pritezni čepi so na voljo v različnih izvedbah. Predstavljajo pomemben vezni člen med strojem in orodjem. Zahteve po natančnosti, trdnosti in zanesljivosti priteznih čepov so visoke.

Uporaba:

- Za orodja s strmim konusom DIN 69871 in JIS B 6339 (MAS-BT).
- Na obdelovalnih centrih (strojih z avtomatsko zamenjavo orodij).
- Na NC-strojih (strojih brez avtomatske zamenjave orodij).

Napotek:

Zatesnjeno – z O-obročem.

ISO 7388-3 ustreza staremu standardu DIN 69872.

Pri montaži AB upoštevajte pravilen zatezni moment.

Tehnični opis

za strmi konus z barvno kodo	SK 40
Ø glave D ₁	19 mm
Kot A	15 stopinj
Celotna dolžina L	54 mm
L ₁	26 mm
Navoj M	M16

Maksimalni zatezni moment	50 Nm
Ø zveze D	23 mm
za strmi konus	40
Zev ključa	19 mm
Značilnosti izvrtine	brez izvrtine
Standard pritezni čepov	ISO 7388-3
Vrsta izdelka	Pritezni čep

Pribor

Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308825 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40