

**HOLEX****Pritezni čep zatesnjen, oblika B, z izvrtino, za strmi konus: 50****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 308650 50     |
| GTIN                  | 4045197150998 |
| Razred artikla        | 32Z           |

**Opis****Opis:**

Držalo orodja se prek priteznega čepa vpenjalnega prijemala vretena pomakne v vreteno. Pritezni čepi so na voljo v različnih izvedbah. Predstavljajo pomemben vezni člen med strojem in orodjem. Zahteve po natančnosti, trdnosti in zanesljivosti priteznih čepov so visoke.

**Uporaba:**

- **Za orodja s strmim konusom DIN 69871 in JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **Na obdelovalnih centrih (strojih z avtomatsko zamenjavo orodij).**
- **Na NC-strojih (strojih brez avtomatske zamenjave orodij).**

**Napotek:**

**Zatesnjeno** – z O-obročem.

Primeren vpenjalni ključ in zeve ključev najdete v spletni trgovini.

Pri montaži AB upoštevajte pravilen zatezni moment.

**Tehnični opis**

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Ø glave D <sub>1</sub>       | 29,1 mm  |
| za strmi konus z barvno kodo | SK 50    |
| Celotna dolžina L            | 65,5 mm  |
| Maksimalni zatezni moment    | 150 Nm   |
| L <sub>1</sub>               | 25,55 mm |
| Navoj M                      | M24      |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Ø zveze D                | 36 mm        |
| za strmi konus           | 50           |
| Zev ključa               | 30 mm        |
| Značilnosti izvrtine     | z izvrtino   |
| Standard priteznih čepov | ISO 7388     |
| Vrsta izdelka            | Pritezni čep |

## Pribor

|   |           |
|---|-----------|
| Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50 | 308825 50 |
| Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50 | 308820 50 |
| Vpenjalni ključ za pritezne čepelISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50                        | 308830 50 |