

HOLEX**Pritezni čep 60° zatesnjen, z izvrtino, za strmi konus: 40****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308785 40
GTIN	4045197532763
Razred artikla	32Z

Opis**Opis:**

Držalo orodja se prek priteznega čepa vpenjalnega prijemala vretena pomakne v vreteno. Pritezni čepi so na voljo v različnih izvedbah. Predstavljajo pomemben vezni člen med strojem in orodjem. Zahteve po natančnosti, trdnosti in zanesljivosti priteznih čepov so visoke.

Uporaba:

Za orodja s strmim konusom **JIS B 6339 (MAS-BT)/ISO 7388-2**.

Napotek:

Zatesnjeno – z O-obročem.

Primeren vpenjalni ključ in zeve ključev najdete v spletni trgovini.

Pri montaži AB upoštevajte pravilen zatezni moment.

Tehnični opis

Navoj M	M16
za strmi konus z barvno kodo	SK 40
Maksimalni zatezni moment	50 Nm
Celotna dolžina L	60 mm
za strmi konus	40
Ø glave D ₁	15 mm
Ø zveze D	23 mm
L ₁	35 mm

Zev ključa	19 mm
Značilnosti izvrtine	z izvrtino
Standard pritezni čepov	MAS 403
Vrsta izdelka	Pritezni čep

Pribor

Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308825 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308835 40