

**HOLEX****Pritezni čep 45° zatesnjen, brez izvrtine, za strmi konus: 30****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308760 30
GTIN	4045197648013
Razred artikla	32Z

**Opis****Opis:**

Držalo orodja se prek priteznega čepa vpenjalnega prijemala vretena pomakne v vreteno. Pritezni čepi so na voljo v različnih izvedbah. Predstavljajo pomemben vezni člen med strojem in orodjem. Zahteve po natančnosti, trdnosti in zanesljivosti priteznih čepov so visoke.

**Uporaba:**

Za orodja s strmim konusom **JIS B 6339 (MAS-BT)/ISO 7388-2**.

**Napotek:**

**Zatesnjeno** – z O-obročem.

Primeren vpenjalni ključ in zeve ključev najdete v spletni trgovini.

Pri montaži AB upoštevajte pravilen zatezni moment.

**Tehnični opis**

L <sub>1</sub>	23 mm
za strmi konus	30
Maksimalni zatezni moment	20 Nm
Navoj M	M12
za strmi konus z barvno kodo	SK 30
Celotna dolžina L	43 mm
Ø glave D <sub>1</sub>	11 mm
Ø zveze D	16,5 mm

Zev ključa	13 mm
Značilnosti izvrtine	brez izvrtine
Standard pritezni čepov	MAS 403
Vrsta izdelka	Pritezni čep

---

## Pribor

Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 30	308835 30
---	-----------