

HOLEX**Pritezni čep 45° zatesnjen, brez izvrtine, za strmi konus: 40****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308760 40
GTIN	4045197151087
Razred artikla	32Z

Opis**Opis:**

Držalo orodja se prek priteznega čepa vpenjalnega prijemala vretena pomakne v vreteno. Pritezni čepi so na voljo v različnih izvedbah. Predstavljajo pomemben vezni člen med strojem in orodjem. Zahteve po natančnosti, trdnosti in zanesljivosti priteznih čepov so visoke.

Uporaba:

Za orodja s strmim konusom **JIS B 6339 (MAS-BT)/ISO 7388-2**.

Napotek:

Zatesnjeno – z O-obročem.

Primeren vpenjalni ključ in zeve ključev najdete v spletni trgovini.

Pri montaži AB upoštevajte pravilen zatezni moment.

Tehnični opis

Navoj M	M16
za strmi konus z barvno kodo	SK 40
L ₁	35 mm
Celotna dolžina L	60 mm
za strmi konus	40
Maksimalni zatezni moment	50 Nm
Ø glave D ₁	15 mm
Ø zveze D	23 mm

Zev ključa	19 mm
Značilnosti izvrtine	brez izvrtine
Standard pritezni čepov	MAS 403
Vrsta izdelka	Pritezni čep

Pribor

Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308835 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308825 40