



Podaljšek navojnega svedra, Tip: 13L



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	338400 13L
GTIN	4045197429520
Razred artikla	32H

Opis

Izvedba:

- Dolga oz. zelo dolga izvedba.
- Sprednji del podaljška je izdelan kot vpenjalna stročnica. Z ročnim zatezanjem narebričene vpenjalne matice vpenjalna stročnica vpne navojni sveder.
- Prenos vrtilnega momenta prek 4-kotnika.
- Zadnji del podaljška ustreza DIN, da se podaljšek lahko vpne v hitrovpenjalne vložke za navojne svedre ali ER-vpenjalne stročnice z notranjim 4-kotnikom.

Uporaba:

Za vrezovanje navoja na nedostopnih mestih, kot so npr. globoko ležeče odprtine, prekinitve, moteči robovi na napravah, izjemno globoko ležečih notranjih navojih ali neposredno na stenah odlitka.

Napotek:

Alternativna šestkotna vpenjalna stročnica za fiksiranje navojnega svedra je na voljo po ponudbi.

Tehnični opis

za nazivni \varnothing navoja d_1 DIN 374/376	M22 – M24
za vpenjalno dolžino l_1	43 mm
za 4-kotnik K_1	14,5 mm
Podaljšek $\varnothing D_3$	18 mm
Podaljšek L_3	330 mm
Podaljšek L_2	100 mm
Podaljšek $\varnothing D_4$	26 mm
za \varnothing navoja držala d_2	18 mm

Podaljšek K ₂	14,5 mm
Vrsta izdelka	Podaljšek