

**Garnitura papirnatih trakov za prekrivanje, Širina×dolžina (mm×m): 25X50****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083645 25X50
GTIN	4005801208460
Razred artikla	08M

**Opis****Izvedba:**

**tesakrepp® 4329** je **rahlo valovit** tanek in **gibek papirnat trak za prekrivanje** z dobro odpornostjo za mokro brušenje in dobro **obstojnostjo pri prekrivanju z laki in polnili**. Poleg tega je primeren tudi za običajno **prekrivanje ali lakiranje** pri temperaturnih obremenitvah do 70 °C.

**Napotek:**

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov tesa® je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

**Tehnični opis**

Debelina	0,13 mm
Širina	25 mm
Oznaka proizvajalca	tesakrepp® 4329
Barva	rumenkasta
Dolžina	50 m

Raztegljivost	10 %
Lepilna masa	Naravni kavčuk
Natezna trdnost	0,33 N/mm
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 - 70 %
Nosilni material	Papir
Posebnosti	možnost pisanja
Posebnosti	možnost reciklaže
Posebnosti	možnost trganja z roko
Število lepilnih trakov	12
temperaturna obstojnost do	70 °C
Temperatura skladiščenja	15 - 35 °C
Črtalo na voljo	ne
Lepilna moč na jeklu	0,28 N/mm
Uporaba	Prekrivna dela
Vrsta lepilnega traku	enostranski
Vrsta izdelka	Lepilni trak