

SWISS TOOLS

Držalo noža za notranje struženje levo, PSC, Ø držala / velikost ploščice – A-mera: 50/11-90mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320396 50/11-90
GTIN	2050001715746
Razred artikla	36D

Opis**Napotek:**

Primerno **visokotlačno šobo** art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele art. 320610 – 320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.
Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

Tehnični opis

Osni zamik konic f	17 mm
Previsna dolžina A	90 mm
Velikost ploščice	11
Nadomestni del	S05
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Minimalni Ø predvrtanja D ₁ min	32 mm
Ø držala	50 mm
Uporabna dolžina L _N	70 mm
Trn za rezkarje	PSC
Vrsta uporabe	levi
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-1

z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	107,5 stopinj
Vrsta izdelka	Držalo noža za notranje struženje