



## Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika ADB, BT 40 A = 100, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 16



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302780 16
GTIN	4250122612254
Razred artikla	36E

### Opis

#### Izvedba:

Zunanji in notranji konus sta brušena.

Vsa držala brunirana.

#### Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v vpenjalne stročnice po **DIN 6499, oblika A in B.**

#### Obseg dobave:

Vklj. z ER-vpenjalno matico.

#### Dodatni pribor:

ER-vpenjalne stročnice art. 308881 – 309434, ER-vpenjalni ključ art. 309680 – 309745 oz. art. 613300.

Pritezni čep (AB) art. 308760–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

#### Napotek:

Primerna vpenjalna matica art. 309580 oz. 309610.

Strategija odrezovanja: HSC

Vpenjalna širina: 0,5 - 10 mm

Zunanji Ø D: 28 mm

Nadomestna ER-vpenjalna matica: 16

ER-vpenjalni ključ: 16

### Tehnični opis

Vpenjalna širina	0,5 - 10 mm
Previsna dolžina A	100 mm

za ER-vpenjalne stročnice	16
Nadomestna ER-vpenjalna matica	16
ER-vpenjalni ključ	16
Zunanji Ø D	28 mm
Trn za rezkarje	BT 40 A = 100
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 20000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

## Pribor

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308921 9
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308921 4
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308921 7
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308922 10
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308921 3
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	308920 1
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308920 3
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 6-delna, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm s tesnilom	309014
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308901 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	308901 2

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308901 5
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308922 3
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308920 9
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308922 4
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 10-delna, 1-10 mm s tesnilom	309164
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 15-delna, 2-16 mm	309240
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308922 8
Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308922 6
Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	308920 2
ET-vpenjalna stročnica za vrтанje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309425 4,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308920 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308901 3
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308901 4
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 10-delna, 1-10 mm	309160
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 10-delna, 1-10 mm s tesnilom in brizgalnimi šobami	309165
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308920 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308901 9
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 10-delna, 1-10 mm	309012
	308906 4

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm

Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40

308801 40

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm

308922 9

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm

308906 8

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm

308906 6

Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40

308802 40

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm

308901 10

Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40

308790 40

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm

308920 4

ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 2,8 mm

309425 2,8

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm

308922 5

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm

308921 6

Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40

308812 40

Viličasti ključ, enostranski Zev ključa 25 mm

613300 25

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2,5 mm

308901 2,5

Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40

308795 40

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm

308906 10

Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 40

308810 40

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm

308901 7

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm

308920 8

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm

308906 5

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308920 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	308901 1
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308906 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308901 8
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308921 5
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308921 8
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309425 6
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	309425 3,5
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308921 10
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308922 7
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308906 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1,5 mm	308901 1,5
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308906 3
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308920 5
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40