



## Samozatezna visokozmogljiva vrtalna glava Spiro, Tip: 160/16



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 341010 160/16 |
| GTIN                  | 4019208009438 |
| Razred artikla        | 39R           |

### Opis

#### Izvedba:

**Visoko zmogljiva** tričeljustna vrtalna glava, precizna izvedba. Visoka točnost krožnega teka, brez ključa, samozatezna, velika sila vpenjanja. Glavo lahko sprostite z roko. Obrabni deli so kaljeni in zamenljivi.

#### Uporaba:

Za ročne ali stebrne vrtalne stroje, rezkalne stroje, stružnice, za montažo na trne za vpenjalne glave art. 342300 – 342850 ali neposredno na vreteno stroja.

#### Standard:

**DIN 238**

### Tehnični opis

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Tip                               | 160/16                      |
| Dolžina zaprte vrtalne glave      | 109 mm                      |
| Konus vrtalne glave               | B 16                        |
| Vpenjalna širina                  | 3 - 16 mm                   |
| maksimalni Ø konusa vrtalne glave | 15,733 mm                   |
| Dolžina odprte vrtalne glave      | 95,5 mm                     |
| Zunanji Ø                         | 56 mm                       |
| Vrsta izdelka                     | Vrtalna glava (brez ključa) |

