

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Samozatezna visokozmogljiva vrtalna glava, Tip: 100/16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	341000 100/16
GTIN	4045197308337
Razred artikla	33A

Opis**Izvedba:**

Visoko zmogljiva tričeljustna vrtalna glava, precizna izvedba. Visoka točnost krožnega teka, brez ključa, samozatezna, velika sila vpenjanja. Glavo lahko sprostite z roko. Obrabni deli so kaljeni in zamenljivi.

Uporaba:

Za ročne ali stebne vrtalne stroje, rezkalne stroje, stružnice, za montažo na trne za vpenjalne glave art. 342300 – 342850 ali neposredno na vreteno stroja.

Standard:**DIN 238****Tehnični opis**

Dolžina odprte vrtalne glave	80 mm
Konus vrtalne glave	B 16
maksimalni Ø konusa vrtalne glave	15,733 mm
Tip	100/16
Vpenjalna širina	0,5 - 10 mm
Dolžina zaprte vrtalne glave	91,5 mm
Zunanji Ø	43 mm
Vrsta izdelka	Vrtalna glava (brez ključa)

