

SWISS TOOLS

**Držalo noža za notranje struženje levo, PSC, Ø držala / velikost ploščice –  
mera A: 50/15-110mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320406 50/15-110
GTIN	2050001715166
Razred artikla	36D

**Opis****Napotek:**

Primerno **visokotlačno šobo** art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele art. 320610 – 320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

**Tehnični opis**

Minimalni Ø predvrtanja $D_1$ min	40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1506..
Previsna dolžina A	110 mm
Velikost ploščice	15
Nadomestni del	P05
Osni zamik konic f	22 mm
Ø držala	50 mm
Uporabna dolžina $L_N$	90 mm
Trn za rezkarje	PSC
Vrsta uporabe	levi
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-1
z notranjim hlajenjem	da

Nastavitveni kot κ	107,5 stopinj
Vrsta izdelka	Držalo noža za notranje struženje