



## Samozatezna visokozmogljiva vrtalna glava Spiro, Tip: 160/18



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	341010 160/18
GTIN	4019208009445
Razred artikla	39R

### Opis

#### Izvedba:

**Visoko zmogljiva** tričeljustna vrtalna glava, precizna izvedba. Visoka točnost krožnega teka, brez ključa, samozatezna, velika sila vpenjanja. Glavo lahko sprostite z roko. Obrabni deli so kaljeni in zamenljivi.

#### Uporaba:

Za ročne ali stebrne vrtalne stroje, rezkalne stroje, stružnice, za montažo na trne za vpenjalne glave art. 342300 – 342850 ali neposredno na vreteno stroja.

#### Standard:

**DIN 238**

### Tehnični opis

Vpenjalna širina	3 - 16 mm
Konus vrtalne glave	B 18 skrajšan
maksimalni Ø konusa vrtalne glave	17,431 mm
Dolžina odprte vrtalne glave	95,5 mm
Dolžina zaprte vrtalne glave	109 mm
Tip	160/18
Zunanji Ø	56 mm
Vrsta izdelka	Vrtalna glava (brez ključa)

