

**3M****Obojestranski lepilni trak, Širina×dolžina (mm×m): 50X25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083628 50X25
GTIN	8000280457008
Razred artikla	08M

**Opis****Izvedba:**

**3M™ 9191** je obojestranski lepilni trak, ki se ponaša z lepilom iz sintetičnega kavčuka, **občutljivim na pritisk**, z veliko lepilno močjo in takojšnjim oprijemom.

**Napotek:**

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

**Tehnični opis**

Barva	rumenkasta
Širina	50 mm
Dolžina	25 m
Oznaka proizvajalca	9191
Material pokrova	Silikoniziran papir
Lepilna masa	Sintetični kavčuk

Vrsta lepilnega traku	dvostranski
Črtalo na voljo	ne
Posebnosti	možnost trganja z roko
Zračna vlažnost pri shranjevanju	40 - 65 %
Minimalni rok trajanja	12 mesec
Debelina	0,26 mm
Uporaba	Montaža
Uporaba	Polaganje preprog
Temperatura skladiščenja	16 - 25 °C
temperaturna obstojnost do	-30 - 75 °C
Nosilni material	Tkanina
Lepilna moč na jeklu	0,95 N/mm
Natezna trdnost	2,6 N/mm
Raztegljivost	9 %
Vrsta izdelka	Lepilni trak