

SWISS TOOLS

**Držalo noža za notranje struženje levo, PSC, Ø držala / velikost ploščice –  
mera A: 63/15-180mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320406 63/15-180
GTIN	2050001715180
Razred artikla	36D

**Opis****Napotek:**

Primerno **visokotlačno šobo** art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele art. 320610 – 320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

**Tehnični opis**

primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1506..
Osni zamik konic f	27 mm
Previsna dolžina A	180 mm
Nadomestni del	P05
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>1</sub> min	50 mm
Velikost ploščice	15
Ø držala	63 mm
Uporabna dolžina L <sub>N</sub>	158 mm
Trn za rezkarje	PSC
Vrsta uporabe	levi
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-1
z notranjim hlajenjem	da

Nastavitveni kot κ	107,5 stopinj
Vrsta izdelka	Držalo noža za notranje struženje