



## Samozatezna visokozmogljiva vrtalna glava Spiro, Tip: 65/12



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	341010 65/12
GTIN	4019208195124
Razred artikla	39R

### Opis

#### Izvedba:

**Visoko zmogljiva** tričeljustna vrtalna glava, precizna izvedba. Visoka točnost krožnega teka, brez ključa, samozatezna, velika sila vpenjanja. Glavo lahko sprostite z roko. Obrabni deli so kaljeni in zamenljivi.

#### Uporaba:

Za ročne ali stebrne vrtalne stroje, rezkalne stroje, stružnice, za montažo na trne za vpenjalne glave art. 342300 – 342850 ali neposredno na vreteno stroja.

#### Standard:

**DIN 238**

### Tehnični opis

Tip	65/12
Konus vrtalne glave	B 12
maksimalni Ø konusa vrtalne glave	12,056 mm
Vpenjalna širina	0,5 - 6,5 mm
Dolžina odprte vrtalne glave	61,5 mm
Dolžina zaprte vrtalne glave	68 mm
Zunanji Ø	34 mm
Vrsta izdelka	Vrtalna glava (brez ključa)

