

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Samozatezna visokozmogljiva vrtalna glava, Tip: 30****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	341000 30
GTIN	4045197308269
Razred artikla	33A

Opis**Izvedba:**

Visoko zmogljiva tričeljustna vrtalna glava, precizna izvedba. Visoka točnost krožnega teka, brez ključa, samozatezna, velika sila vpenjanja. Glavo lahko sprostite z roko. Obrabni deli so kaljeni in zamenljivi.

Uporaba:

Za ročne ali stebne vrtalne stroje, rezkalne stroje, stružnice, za montažo na trne za vpenjalne glave art. 342300 – 342850 ali neposredno na vreteno stroja.

Standard:**DIN 238****Tehnični opis**

Tip	30
Dolžina odprte vrtalne glave	44 mm
Konus vrtalne glave	B 10
maksimalni Ø konusa vrtalne glave	10,094 mm
Vpenjalna širina	0,2 - 3 mm
Dolžina zaprte vrtalne glave	47,5 mm
Zunanji Ø	24 mm
Vrsta izdelka	Vrtalna glava (brez ključa)

