



Podaljšek navojnega svedra, Tip: 7



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	338400 7
GTIN	4045197336712
Razred artikla	32H

Opis

Izvedba:

- Dolga oz. zelo dolga izvedba.
- Sprednji del podaljška je izdelan kot vpenjalna stročnica. Z ročnim zatezanjem narebričene vpenjalne matice vpenjalna stročnica vpne navojni sveder.
- Prenos vrtilnega momenta prek 4-kotnika.
- Zadnji del podaljška ustreza DIN, da se podaljšek lahko vpne v hitrovpenjalne vložke za navojne svedre ali ER-vpenjalne stročnice z notranjim 4-kotnikom.

Uporaba:

Za vrezovanje navoja na nedostopnih mestih, kot so npr. globoko ležeče odprtine, prekinitve, moteči robovi na napravah, izjemno globoko ležečih notranjih navojih ali neposredno na stenah odlitka.

Napotek:

Alternativna šestkotna vpenjalna stročnica za fiksiranje navojnega svedra je na voljo po ponudbi.

Tehnični opis

za 4-kotnik K ₁	7 mm
Podaljšek L ₃	130 mm
za nazivni Ø navoja d ₁ DIN 371	M9
Podaljšek Ø D ₄	15 mm
Podaljšek Ø D ₃	9 mm
Podaljšek K ₂	7 mm
za nazivni Ø navoja d ₁ DIN 374/376	M12
Podaljšek L ₂	60 mm

za vpenjalno dolžino l_1	31 mm
za \varnothing navoja držala d_2	9 mm
Vrsta izdelka	Podaljšek