



Podaljšek navojnega svedra z notranjim hlajenjem, Tip: 10



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	338450 10
GTIN	4045197603647
Razred artikla	32H

Opis

Izvedba:

- Dolga oz. zelo dolga izvedba.
- Sprednji del podaljška je izdelan kot vpenjalna stročnica. Z ročnim zatezanjem narebričene vpenjalne matice vpenjalna stročnica vpne navojni sveder.
- Prenos vrtilnega momenta prek 4-kotnika.
- Zadnji del podaljška ustreza DIN, da se podaljšek lahko vpne v hitrovpenjalne vložke za navojne svedre ali ER-vpenjalne stročnice z notranjim 4-kotnikom.

Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva.

Uporaba:

Za vrezovanje navoja na nedostopnih mestih, kot so npr. globoko ležeče odprtine, prekinitve, moteči robovi na napravah, izjemno globoko ležečih notranjih navojih ali neposredno na stenah odlitka.

Napotek:

Alternativna šestkotna vpenjalna stročnica za fiksiranje navojnega svedra je na voljo po ponudbi.

Tehnični opis

za vpenjalno dolžino l_1	36 mm
Podaljšek L_3	130 mm
za 4-kotnik K_1	9 mm
Podaljšek $\varnothing D_4$	18 mm
Podaljšek K_2	9 mm
za nazivni \varnothing navoja d_1 DIN 374/376	M16
Podaljšek $\varnothing D_3$	12 mm

za \emptyset navoja držala d_2	12 mm
Podaljšek L_2	90 mm
Vrsta izdelka	Podaljšek