



## Samozatezna visokozmogljiva vrtalna glava Spiro, Tip: 100/12



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	341010 100/12
GTIN	4019208009407
Razred artikla	39R

### Opis

#### Izvedba:

**Visoko zmogljiva** tričeljustna vrtalna glava, precizna izvedba. Visoka točnost krožnega teka, brez ključa, samozatezna, velika sila vpenjanja. Glavo lahko sprostite z roko. Obrabni deli so kaljeni in zamenljivi.

#### Uporaba:

Za ročne ali stebrne vrtalne stroje, rezkalne stroje, stružnice, za montažo na trne za vpenjalne glave art. 342300 – 342850 ali neposredno na vreteno stroja.

#### Standard:

**DIN 238**

### Tehnični opis

Dolžina odprte vrtalne glave	80 mm
Vpenjalna širina	0,5 - 10 mm
Konus vrtalne glave	B 12
Dolžina zaprte vrtalne glave	91,5 mm
maksimalni Ø konusa vrtalne glave	12,056 mm
Tip	100/12
Zunanji Ø	43 mm
Vrsta izdelka	Vrtalna glava (brez ključa)

