



Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika ADB, BT 40 A = 160, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 40



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302800 40
GTIN	4250122615378
Razred artikla	36E

Opis

Izvedba:

Zunanji in notranji konus sta brušena.

Vsa držala brunirana.

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v vpenjalne stročnice po **DIN 6499, oblika A in B.**

Obseg dobave:

Vklj. z ER-vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

ER-vpenjalne stročnice art. 308881 – 309434, ER-vpenjalni ključ art. 309680 – 309745 oz. art. 613300.

Pritezni čep (AB) art. 308760–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Napotek:

Primerna vpenjalna matica art. 309580 oz. 309610.

Strategija odrezovanja: HSC

Vpenjalna širina: 3 - 26 mm

Zunanji Ø D: 63 mm

Nadomestna ER-vpenjalna matica: 40

ER-vpenjalni ključ: 40

Tehnični opis

ER-vpenjalni ključ	40
Vpenjalna širina	3 - 26 mm
za ER-vpenjalne stročnice	40

Nadomestna ER-vpenjalna matica	40
Previsna dolžina A	160 mm
Zunanji Ø D	63 mm
Trn za rezkarje	BT 40 A = 160
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 20000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

Pribor

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 22 mm	308992 22
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309040 14
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308990 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309040 4
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308992 6
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308992 12
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 22 mm	309040 22
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308990 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 26 mm	309040 26
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm	308990 19
Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309040 9
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308801 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308990 13
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309434 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm	308990 17
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	309040 13
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309434 12
Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 40	308810 40
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	308992 16
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309040 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	308990 16
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	308992 18
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	308990 15
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309040 11
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 22 mm	308990 22
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309040 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 25 mm	309040 25
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	309040 15
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 23 mm	309040 23
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309040 8
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308992 8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308990 6

ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309434 16
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308992 14
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	308990 18
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 24 mm	309040 24
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308990 4
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309434 14
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308990 7
Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 21 mm	309040 21
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm	309040 17
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308990 12
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309040 20
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 23-delna, 4-26 mm	309320
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 25 mm	308992 25
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 25 mm	308990 25
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309434 8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm	309040 19
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308812 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 23-delna, 4-26 mm	309028
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308992 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309040 7

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 24 mm	308990 24
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308990 14
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 23 mm	308990 23
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309434 6
Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308802 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308990 5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308990 8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309040 5
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309434 9
ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 40	309680 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	308990 20
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 26 mm	308990 26
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 15-delna, 2-16 mm	309240
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309040 16
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 21 mm	308990 21
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308990 11
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309040 12
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	308992 20
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	309040 18