



Samozatezna visokozmogljiva vrtalna glava Spiro, Tip: 100/16



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	341010 100/16
GTIN	4019208196534
Razred artikla	39R

Opis

Izvedba:

Visoko zmogljiva tričeljustna vrtalna glava, precizna izvedba. Visoka točnost krožnega teka, brez ključa, samozatezna, velika sila vpenjanja. Glavo lahko sprostite z roko. Obrabni deli so kaljeni in zamenljivi.

Uporaba:

Za ročne ali stebrne vrtalne stroje, rezkalne stroje, stružnice, za montažo na trne za vpenjalne glave art. 342300 – 342850 ali neposredno na vreteno stroja.

Standard:

DIN 238

Tehnični opis

Konus vrtalne glave	B 16
Dolžina zaprte vrtalne glave	91,5 mm
Dolžina odprte vrtalne glave	80 mm
Tip	100/16
Vpenjalna širina	0,5 - 10 mm
maksimalni Ø konusa vrtalne glave	15,733 mm
Zunanji Ø	43 mm
Vrsta izdelka	Vrtalna glava (brez ključa)

