

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Samozatezna visokozmogljiva vrtalna glava, Tip: 65/12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	341000 65/12
GTIN	4045197308306
Razred artikla	33A

Opis**Izvedba:**

Visoko zmogljiva tričeljustna vrtalna glava, precizna izvedba. Visoka točnost krožnega teka, brez ključa, samozatezna, velika sila vpenjanja. Glavo lahko sprostite z roko. Obrabni deli so kaljeni in zamenljivi.

Uporaba:

Za ročne ali stebrne vrtalne stroje, rezkalne stroje, stružnice, za montažo na trne za vpenjalne glave art. 342300 – 342850 ali neposredno na vreteno stroja.

Standard:**DIN 238****Tehnični opis**

Konus vrtalne glave	B 12
Tip	65/12
Dolžina zaprte vrtalne glave	68 mm
Dolžina odprte vrtalne glave	61,5 mm
maksimalni Ø konusa vrtalne glave	12,056 mm
Vpenjalna širina	0,5 - 6,5 mm
Zunanji Ø	34 mm
Vrsta izdelka	Vrtalna glava (brez ključa)

