

**HOLEX****Močna vpenjalna glava, BT 40, Ø D1: 32mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

302865 32

GTIN

4045197549082

Razred artikla

32A

**Opis****Izvedba:**

- **Manjše trenje zaradi igličnega ležaja.**
- **Zaščita s premazom proti koroziji.**
- **Zatesnjena pred prahom in vodo.**
- **Zelo velika vpenjalna sila povečuje življenjsko dobo in izboljšuje kakovost površine.**
- **Prilagodljivo območje vpenjanja z vpenjalnimi stročnicami.**
- **Vpenjalna sila do 1000 Nm.**

**Opisno besedilo na sliki:**

Notranji utori v aksialni smeri učinkovito preprečujejo drsenje orodja.

Velika radialna togost s ponovljivim vpenjanjem ob plano površino preprečuje odklon in zagotavlja visoko natančnost obdelave ter dolgo življenjsko dobo orodij.

Olje in mast se zadržujeta v T-utorih, kar zagotavlja zanesljiv prenos vrtilnega momenta.

Absolutno mehak tek vpenjalne matice.

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom.

**Obseg dobave:**

Vklj. z vpenjalno matico.

**Dodatni pribor:**

Objemni ključ art. 628400.

Pritezni čep art. 308760 – 308795.

Vpenjalne stročnice art. 309566–309570.

**Tehnični opis**

Primeren objemni ključ art. 628400

68 / 75

Vpenjalni $\varnothing$ D <sub>1</sub>	32 mm
Previsna dolžina A	105 mm
Zunanji $\varnothing$ vpenjalne stročnice D	66 mm
Trn za rezkarje	BT 40
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 5 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Močna vpenjalna glava

## Pribor

Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni $\varnothing$ vpenjanja d 14 mm	309576 14
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni $\varnothing$ vpenjanja d 6 mm	309576 6
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Objemni ključs kljunom za zunanji $\varnothing$ matice 68/75 mm	628400 68/75
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni $\varnothing$ vpenjanja d 20 mm	309576 20
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni $\varnothing$ vpenjanja d 25 mm	309576 25
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni $\varnothing$ vpenjanja d 16 mm	309576 16
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni $\varnothing$ vpenjanja d 8 mm	309576 8
	309576 10

Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni  $\emptyset$   
vpenjanja d 10 mm

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40

308765 40

Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni  $\emptyset$   
vpenjanja d 12 mm

309576 12

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40

308760 40