



Samozatezna visokozmogljiva vrtalna glava Spiro, Tip: 130



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	341010 130
GTIN	4019208009421
Razred artikla	39R

Opis

Izvedba:

Visoko zmogljiva tričeljustna vrtalna glava, precizna izvedba. Visoka točnost krožnega teka, brez ključa, samozatezna, velika sila vpenjanja. Glavo lahko sprostite z roko. Obrabni deli so kaljeni in zamenljivi.

Uporaba:

Za ročne ali stebrne vrtalne stroje, rezkalne stroje, stružnice, za montažo na trne za vpenjalne glave art. 342300 – 342850 ali neposredno na vreteno stroja.

Standard:

DIN 238

Tehnični opis

Dolžina zaprte vrtalne glave	103 mm
Dolžina odprte vrtalne glave	90,5 mm
Tip	130
Vpenjalna širina	1 - 13 mm
Konus vrtalne glave	B 16
maksimalni Ø konusa vrtalne glave	15,733 mm
Zunanji Ø	50 mm
Vrsta izdelka	Vrtalna glava (brez ključa)

