

**ALBRECHT**  
Präzisions Spannfutter**Samozatezna visokozmogljiva vrtalna glava, Tip: 100/12****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 341000 100/12 |
| GTIN                  | 4045197308320 |
| Razred artikla        | 33A           |

**Opis****Izvedba:**

**Visoko zmogljiva** tričeljustna vrtalna glava, precizna izvedba. Visoka točnost krožnega teka, brez ključa, samozatezna, velika sila vpenjanja. Glavo lahko sprostite z roko. Obrabni deli so kaljeni in zamenljivi.

**Uporaba:**

Za ročne ali stebrne vrtalne stroje, rezkalne stroje, stružnice, za montažo na trne za vpenjalne glave art. 342300 – 342850 ali neposredno na vreteno stroja.

**Standard:****DIN 238****Tehnični opis**

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| maksimalni Ø konusa vrtalne glave | 12,056 mm                   |
| Konus vrtalne glave               | B 12                        |
| Vpenjalna širina                  | 0,5 - 10 mm                 |
| Dolžina odprte vrtalne glave      | 80 mm                       |
| Tip                               | 100/12                      |
| Dolžina zaprte vrtalne glave      | 91,5 mm                     |
| Zunanji Ø                         | 43 mm                       |
| Vrsta izdelka                     | Vrtalna glava (brez ključa) |

