

HOLEX**Pritezni čep 90° zatesnjen, z izvrtino, za strmi konus: 40****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308795 40
GTIN	4045197532787
Razred artikla	32Z

Opis**Opis:**

Držalo orodja se prek priteznega čepa vpenjalnega prijemala vretena pomakne v vreteno. Pritezni čepi so na voljo v različnih izvedbah. Predstavljajo pomemben vezni člen med strojem in orodjem. Zahteve po natančnosti, trdnosti in zanesljivosti priteznih čepov so visoke.

Uporaba:

Za orodja s strmim konusom **JIS B 6339 (MAS-BT)/ISO 7388-2**.

Napotek:

Zatesnjeno – z O-obročem.

Primeren vpenjalni ključ in zeve ključev najdete v spletni trgovini.

Pri montaži AB upoštevajte pravilen zatezni moment.

Tehnični opis

Celotna dolžina L	60 mm
Ø zveze D	23 mm
Ø glave D ₁	15 mm
L ₁	35 mm
Navoj M	M16
za strmi konus	40
Maksimalni zatezni moment	50 Nm
za strmi konus z barvno kodo	SK 40

Zev ključa	19 mm
Značilnosti izvrtine	z izvrtino
Standard pritezni čepov	MAS 403
Vrsta izdelka	Pritezni čep

Pribor

Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepel ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308835 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308825 40