

HOLEX**Pritezni čep 90° zatesnjen, z izvrtino, za strmi konus: 50****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308795 50
GTIN	4045197532794
Razred artikla	32Z

Opis**Opis:**

Držalo orodja se prek priteznega čepa vpenjalnega prijemala vretena pomakne v vreteno. Pritezni čepi so na voljo v različnih izvedbah. Predstavljajo pomemben vezni člen med strojem in orodjem. Zahteve po natančnosti, trdnosti in zanesljivosti priteznih čepov so visoke.

Uporaba:

Za orodja s strmim konusom **JIS B 6339 (MAS-BT)/ISO 7388-2**.

Napotek:

Zatesnjeno – z O-obročem.

Primeren vpenjalni ključ in zeve ključev najdete v spletni trgovini.

Pri montaži AB upoštevajte pravilen zatezni moment.

Tehnični opis

L ₁	45 mm
Navoj M	M24
Maksimalni zatezni moment	150 Nm
za strmi konus	50
Celotna dolžina L	85 mm
Ø glave D ₁	23 mm
Ø zveze D	38 mm
za strmi konus z barvno kodo	SK 50

Zev ključa	30 mm
Značilnosti izvrtine	z izvrtino
Standard pritezni čepov	MAS 403
Vrsta izdelka	Pritezni čep

Pribor

Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308825 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50