



Precizna glava za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P, BT 40, Tip CP za ER: 11M



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302886 11M
GTIN	2050001701602
Razred artikla	33F

Opis

Izvedba:

- Zunanji in notranji konus sta brušena.
- Visoka točnost krožnega teka in ponovitve 3µm pri 3×D, maksimalno 50 mm.
- Zelo visoke prijemalne sile zaradi popolne namestitve vpenjalne stročnice v glavi in prevlečene vpenjalne matice.
- Dušenje vibracij z vpenjalno stročnico in maso glave.
- Alternativno brez tesnjenja z ER-vpenjalno matico CP art. 309655 ali z zatesnjenim sistemom z ER-vpenjalno matico CP za HP-tesnilne obročke art. 309665 v povezavi s HP-tesnilnimi obročki art. 309666 – 309668 (za notranje dovajanje hladilnega sredstva oz. kot lovilec umazanije!).

Prednosti:

Patentirana, optimalna namestitve vpenjalne stročnice, dvojna vodila, trapezni navoj in vpenjalna matica s prevleko za boljše drsenje se pri vpenjanju združijo v trdno enoto in zagotavljajo največjo togost in natančnost.

Uporaba:

Za zelo natančno vpenjanje orodij s cilindričnim držalom.

Obseg dobave:

Brez vpenjalne matice in tesnilnih obročkov.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, precizne ER-vpenjalne stročnice za HP art. 309368 – 309378 in za navojne svedre art. 309402 – 309418 (ne Horex), ER-vpenjalne matice CP art. 309655; 309665, HP-tesnilni obročki art. 309666 – 309668, CP-ključ s polžem art. 309754; 309756.

Napotek:

- **Glava CP vpenja samo nazivni Ø do tolerance Ø h10.**
- **Uporabljajte v kombinaciji z vpenjalnimi stročnicami Fahrion.**

Strategija odrezovanja: HSC
 Oblika: ADB
 Vpenjalna širina: 1 - 7 mm
 Previsna dolžina A: 100 mm
 Zunanji Ø D: 16 mm

Tehnični opis

Previsna dolžina A	100 mm
Vpenjalna širina	1 - 7 mm
Tip CP za ER	11M
Zunanji Ø D	16 mm
Oblika	ADB
Serijska	Centro P
Natančnost krožnega teka ER-vpenjalne stročnice z glavo za HDC-vpenjalne stročnice	≤ 6 µm
Natančnost krožnega teka HP-vpenjalne stročnice z glavo za HDC-vpenjalne stročnice	≤ 3 µm
Trn za rezkarje	BT 40
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka ER-vpenjalne stročnice z glavo za CP-vpenjalne stročnice	≤ 6 µm
Natančnost krožnega teka HP-vpenjalne stročnice z glavo za CP-vpenjalne stročnice	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

Pribor

Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
--	-----------

Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čep Form A za strmi konus 40	308600 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308720 40
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308812 40
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309369 4
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309369 5
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308700 40
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309368 5
CP-ključ s polžem za momentni ključ Tip 11M	309756 11M
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	309368 2
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40

Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	309368 1
CP-ključ s polžem Tip 11M	309754 11M
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309369 6
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 40	308605 40
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309368 3
Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309369 3
Pritezni čep Mazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 40	308810 40
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309368 4