

HOLEX**Specialni pritezni čep S20×2, za strmi konus: 40****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308800 40
GTIN	4045197151094
Razred artikla	32Z

Opis**Opis:**

Držalo orodja se prek priteznega čepa vpenjalnega prijemala vretena pomakne v vreteno. Pritezni čepi so na voljo v različnih izvedbah. Predstavljajo pomemben vezni člen med strojem in orodjem. Zahteve po natančnosti, trdnosti in zanesljivosti priteznih čepov so visoke.

Napotek:

Primeren vpenjalni ključ in zeve ključev najdete v spletni trgovini.
Pri montaži AB upoštevajte pravilen zatezni moment.

Tehnični opis

Maksimalni zatezni moment	50 Nm
L ₁	25 mm
Navoj M	M16
za strmi konus z barvno kodo	SK 40
za strmi konus	40
Celotna dolžina L	53 mm
Navoj M ₁	S20×2
Vrsta izdelka	Pritezni čep

