



Glava za OZ-vpenjalne stročnice Oblika ADB, BT 40 A = 70, Vpenjalna širina: 2-16 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302880 2-16
GTIN	
Razred artikla	36E

Opis

Izvedba:

Zunanji in notranji konus sta brušena.

Kroglično uležajena vpenjalna matica za večjo vpenjalno silo in boljši krožni tek.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom v vpenjalne stročnice po **ISO 10897**.

Obseg dobave:

Vklj. z OZ-vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, OZ-vpenjalne stročnice art. 309540 – 309565, objemni ključ art. 628400.

Strategija odrezovanja: HSC

Previsna dolžina A: 70 mm

Zunanji Ø D: 43 mm

Nadomestna vpenjalna matica art. 309670: 2 - 16

Primeren objemni ključ art. 628400: 40/42

Tehnični opis

Primeren objemni ključ art. 628400	40/42
Nadomestna vpenjalna matica art. 309670	2 - 16
Previsna dolžina A	70 mm
Vpenjalna širina	2 - 16 mm

Zunanji Ø D	43 mm
Trn za rezkarje	BT 40 A = 70
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

Pribor

OZ-vpenjalna stročnica za glavo Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309540 6
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308720 40
Pritezni čep Hurco 60° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308804 40
Pritezni čep Hurco 45° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308700 40
OZ-vpenjalna stročnica za glavo Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309540 9
OZ-vpenjalna stročnica za glavo Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309540 8
Objemni ključ s kljunom za zunanji Ø matice 40/42 mm	628400 40/42
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
OZ-vpenjalna stročnica za glavo Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309540 16

Pritezni čep Mazak, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 29 mm) za strmi konus 40	308630 40
OZ-vpenjalna stročnica za glavo Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309540 14
OZ-vpenjalna stročnica za glavo Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309540 12
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) za strmi konus 40 SK	308820 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 40	308605 40
OZ-vpenjalna stročnica za glavo Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309540 10
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 za strmi konus 40 SK	308812 40
OZ-vpenjalna stročnica za glavo Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309540 5
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
OZ-vpenjalna stročnica za glavo Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309540 11
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čep Form A za strmi konus 40	308600 40
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308780 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308802 40
OZ-vpenjalna stročnica za glavo Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309540 4

OZ-vpenjalna stročnica za glavo Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	309540 13
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 40	308640 40
OZ-vpenjalna stročnica za glavo Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	309540 15
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
OZ-vpenjalna stročnica za glavo Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309540 7
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepo ISO 7388 za strmi konus 40 SK	308830 40
Momentni nastavek za pritezne čepo po DIN 69872 za strmi konus 40 SK	308810 40
Pritezni čep Hurco 60° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308803 40
Pritezni čep Hurco 90° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308805 40