



Kombinirani trn za rezkarje Oblika ADB, BT 40 kratek, Ø trna d1: 22mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302900 22
GTIN	4250122613961
Razred artikla	36E

Opis

Izvedba:

Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.
Vsa držala brunirana.

Uporaba:

Z moznikom za rezkarje **z vzdolžnim utorom**, npr. DIN 841.

S sojemalnim obročem za rezkarje s prečnim utorom DIN 1880 glavami za rezkanje DIN 1830.

Obseg dobave:

Vklj. z moznikom, sojemalnim obročem in priteznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Pritezni čepi (AB) art. 308760–308802. Specialni ključ art. 309840.

Napotek:

Možnost notranjega hlajenja samo s primernim priteznim vijakom art. 309861.

Tehnični opis

Ø trna d ₁	22 mm
Previsna dolžina A	55 mm
Primeren specialni ključ art. 309840	22
Nadomestni sojemalni obroč art. 309870	22
Zunanji Ø D	40 mm
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	22
Trn za rezkarje	BT 40 kratek

Standard	DIN 6358
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 5 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Trn za rezkarje

Pribor

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Sojemalni obroč za Ø trna 22 mm	309870 22
Pritezni vijak za rezkar za Ø trna 22 mm	309860 22
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Specialni ključ za Ø trna 22 mm	309840 22
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40