



## Tračni brusni stroj GI, Tip: 790201



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077613 790201
GTIN	2050001676757
Razred artikla	03H

### Opis

#### Izvedba:

Program tračnega brušenja GRIT GI za visoke zahteve v industriji: **V robustni izvedbi, z izredno zmogljivimi motorji.**

- **Visoka ekonomičnost zaradi velike učinkovitosti.**
- **Zmogljiv motor z močjo 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).**
- **Patentiran sistem napenjanja brusnega traku,**
- **velika varnost pri delu: Omejevalni nastavek, brusna reža in ščitnik za oči so individualno nastavljivi.**

**Osnovni modul** za industrijsko tračno brušenje.

- **Udobno upravljanje stroja, tek brez vibracij.**
- **S konstantnim številom vrtljajev za veliko zmogljivost.**
- **Pripravljene možnosti za priključitev na centralno odsesovalno napravo.**

#### Uporaba:

Z moduli za tračno brušenje art. 077614 kot **tračni brusni stroj**, z razširitvenimi moduli pa za brušenje radijev, vzdolžno brušenje, brušenje površin in Centerless brušenje ter za posnemanje zarobka

#### Obseg dobave:

Vklj. z CEE vtikačem (16 A) in 1 brusnim trakom.

#### Napotek:

Za brusne trakove glejte od art. 558310 naprej in art. 558453-56.

### Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	3000 min <sup>-1</sup>
Oznaka proizvajalca	GI 75
Širina traku	75 mm
Masa	65 kg
Dolžina traku	2000 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Tračni brusilniki

## Pribor

Brusni trak iz cirkonijskega korunda (ZA)GRIT R Zrnatost 36	558454 36
Brusni trak iz cirkonijskega korunda (ZA)GRIT R Zrnatost 80	558454 80
Strojna noga Tip 99001003	077614 99001003
Brusni trak iz cirkonijskega korunda (ZA)GRIT R Zrnatost 80	558453 80
Strojna noga Tip 99001004	077614 99001004
Brusni trak iz cirkonijskega korunda (ZA)GRIT R Zrnatost 60	558453 60
Brusni trak iz cirkonijskega korunda (ZA)ZK713X Zrnatost 120	558310 120
Brusni trak iz cirkonijskega korunda (ZA)ZK713X Zrnatost 60	558310 60
Brusni trak iz cirkonijskega korunda (ZA)GRIT R Zrnatost 60	558454 60
Brusni trak iz cirkonijskega korunda (ZA)GRIT R Zrnatost 36	558456 36
Brusni trak iz cirkonijskega korunda (ZA)GRIT R Zrnatost 36	558453 36
Brusni trak iz cirkonijskega korunda (ZA)GRIT R Zrnatost 120	558454 120
Brusni trak iz cirkonijskega korunda (ZA)GRIT R Zrnatost 120	558453 120
Brusni trak iz cirkonijskega korunda (ZA)ZK713X Zrnatost 40	558310 40
Brusni trak iz cirkonijskega korunda (ZA)ZK713X Zrnatost 80	558310 80

