


3M**Lepilni trak iz aluminija, Širina×dolžina (mm×m): 38X50**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 083635 38X50 |
| GTIN | 2050001661425 |
| Razred artikla | 08M |

Opis

Izvedba:

Mehek lepilni trak iz aluminija je primeren za galvaniziranje, odbija toploto in svetlobo ter je odporen proti vremenskim vplivom in kemikalijam.

3M™ 431 se ponaša z izjemnimi lastnostmi tesnjenja zaradi dobre zaščite pred vlago in omogoča preprosto dolgotrajno uporabo.

Napotek:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Tehnični opis

| | |
|---------------------|-----------|
| Oznaka proizvajalca | 431 |
| Debelina | 0,09 mm |
| Dolžina | 50 m |
| Širina | 38 mm |
| Barva | srebrna |
| Natezna trdnost | 3,38 N/mm |

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Raztegljivost | 5 % |
| temperaturna obstojnost do | -55 - 155 °C |
| Nosilni material | Aluminij |
| Minimalni rok trajanja | 12 mesec |
| Temperatura skladiščenja | 20 °C |
| Posebnosti | UV-odporni |
| Posebnosti | odpornost proti vlagi |
| Vrsta lepilnega traku | enostranski |
| Lepilna masa | Akriolat |
| Črtalo na voljo | ne |
| Zračna vlažnost pri shranjevanju | 50 % |
| Uporaba | Oplaščenje |
| Uporaba | Maskiranje |
| Uporaba | Tesnjenje |
| Uporaba | Robljenje |
| Uporaba | Zaščita |
| Lepilna moč na jeklu | 0,44 N/mm |
| Vrsta izdelka | Lepilni trak |