



## Kombinirani trn za rezkarje Oblika ADB, BT 40 kratek, Ø trna d1: 32mm



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 302900 32     |
| GTIN                  | 4250122614005 |
| Razred artikla        | 36E           |

### Opis

#### Izvedba:

Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.  
Vsa držala brunirana.

#### Uporaba:

**Z moznikom** za rezkarje **z vzdolžnim utorom**, npr. DIN 841.

**S sojemalnim obročem** za rezkarje s prečnim utorom DIN 1880 glavami za rezkanje DIN 1830.

#### Obseg dobave:

Vklj. z moznikom, sojemalnim obročem in priteznim vijakom za rezkar.

#### Dodatni pribor:

Pritezni čepi (AB) art. 308760–308802. Specialni ključ art. 309840.

#### Napotek:

Možnost notranjega hlajenja samo s primernim priteznim vijakom art. 309861.

### Tehnični opis

|  |              |
|--|--------------|
| Nadomestni sojemalni obroč art. 309870                   | 32           |
| Primeren specialni ključ art. 309840                     | 32           |
| Previsna dolžina A                                       | 60 mm        |
| Ø trna d <sub>1</sub>                                    | 32 mm        |
| Zunanji Ø D  | 58 mm        |
| Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 32           |
| Trn za rezkarje  | BT 40 kratek |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Standard                                     | DIN 6358                          |
| Standard vpenjalnega trna                    | JIS B6339                         |
| Standard vpenjalnega trna                    | ISO 7388-2                        |
| Oblika                                       | ADB                               |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup> |
| Natančnost krožnega teka                     | ≤ 5 µm                            |
| Strategija odrezovanja                       | HPC                               |
| Vrsta izdelka                                | Trn za rezkarje                   |

## Pribor

|   |           |
|---|-----------|
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40                                 | 308765 40 |
| Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40                                 | 308795 40 |
| Specialni ključ za Ø trna 32 mm   | 309840 32 |
| Pritezni vijak za rezkar za Ø trna 32 mm                                    | 309860 32 |
| Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40                  | 308802 40 |
| Sojemalni obroč za Ø trna 32 mm   | 309870 32 |
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40                                 | 308760 40 |
| Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40 | 308801 40 |
| Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40                                 | 308790 40 |
| Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40                 | 308806 40 |
| Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40                                 | 308785 40 |