



Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika ADB, BT 50 A = 100, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 32



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 302825 32 |
| GTIN | 4250122615453 |
| Razred artikla | 36E |

Opis

Izvedba:

Zunanji in notranji konus sta brušena.

Vsa držala brunirana.

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v vpenjalne stročnice po **DIN 6499, oblika A in B.**

Obseg dobave:

Vklj. z ER-vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

ER-vpenjalne stročnice art. 308881 – 309434, ER-vpenjalni ključ art. 309680 – 309745 oz. art. 613300.

Pritezni čep (AB) art. 308760–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Napotek:

Primerna vpenjalna matica art. 309580 oz. 309610.

Strategija odrezovanja: HSC

Vpenjalna širina: 2 - 20 mm

Zunanji Ø D: 50 mm

Nadomestna ER-vpenjalna matica: 32

ER-vpenjalni ključ: 32

Tehnični opis

| | |
|--------------------------------|----|
| za ER-vpenjalne stročnice | 32 |
| Nadomestna ER-vpenjalna matica | 32 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| ER-vpenjalni ključ | 32 |
| Vpenjalna širina | 2 - 20 mm |
| Previsna dolžina A | 100 mm |
| Zunanji Ø D | 50 mm |
| Vpenjalni Ø D ₁ | 1-16 mm |
| Trn za rezkarje | BT 50 A = 100 |
| Standard vpenjalnega trna | JIS B6339 |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2 |
| Oblika | ADB |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 20000 min ⁻¹ |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm |
| Strategija odrezovanja | HSC |
| Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |

Pribor

| | |
|--|-----------|
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm | 309000 20 |
| ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm | 309432 10 |
| Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50 | 308760 50 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm | 309001 15 |
| Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50 | 308820 50 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm | 309001 18 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm | 308986 14 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm | 309002 20 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm | 309000 17 |

| | |
|---|-----------|
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm | 308981 13 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm | 309001 8 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm | 308986 15 |
| Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 8-delna, 4–16, 20 mm s tesnilom | 309026 |
| ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm | 309432 12 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm | 309000 12 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm | 309000 11 |
| Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50 | 308812 50 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm | 308986 8 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm | 309001 20 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm | 309000 18 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm | 308981 12 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm | 309002 6 |
| ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm | 309432 9 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm | 309001 19 |
| ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 32 | 309680 32 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm | 309002 14 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm | 309002 16 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm | 309001 10 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm | 309000 4 |
| | 308986 6 |

| | |
|--|-----------|
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm | |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm | 308981 7 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm | 308986 16 |
| Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 18-delna, 3-20 mm s tesnilom | 309284 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm | 308986 9 |
| Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 18-delna, 3-20 mm s tesnilom in brizgalnimi šobami | 309285 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm | 308981 3 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm | 309002 8 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm | 309001 17 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm | 309000 14 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm | 309001 11 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm | 309001 9 |
| Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 18-delna, 3-20 mm | 309280 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm | 308986 11 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm | 309001 14 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm | 309001 3 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm | 308986 12 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm | 308981 4 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm | 309000 16 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm | 308981 18 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm | 309000 3 |

| | |
|--|------------|
| Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50 | 308830 50 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm | 309002 15 |
| ET-vpenjalna stročnica za vrтанje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm | 309432 4,5 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm | 308986 19 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm | 309002 11 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm | 308981 14 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm | 308986 7 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm | 309002 9 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm | 309002 5 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm | 309002 3 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm | 309002 19 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm | 309001 7 |
| Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50 | 308795 50 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm | 309002 13 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm | 308981 17 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm | 308986 20 |
| Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 18-delna, 3-20 mm | 309024 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm | 308986 4 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm | 308981 15 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm | 309000 13 |

| | |
|--|-----------|
| Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50 | 308765 50 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm | 308986 17 |
| Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50 | 308785 50 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm | 309002 10 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm | 309000 5 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm | 309002 4 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm | 309001 5 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm | 308986 5 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm | 308986 10 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm | 309000 8 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm | 308986 3 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm | 309002 7 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm | 308981 19 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm | 308981 10 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm | 308981 5 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm | 309002 18 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm | 308986 18 |
| ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm | 309432 8 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm | 309000 15 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm | 309001 12 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm | 309001 4 |

| | |
|--|-----------|
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm | 309001 13 |
| ET-vpenjalna stročnica za vrtnanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm | 309432 7 |
| Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50 | 308790 50 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm | 308981 11 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm | 309002 17 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm | 308986 13 |
| ET-vpenjalna stročnica za vrtnanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm | 309432 6 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm | 309000 7 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm | 309000 6 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm | 309002 12 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm | 308981 8 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm | 308981 20 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm | 309000 19 |
| Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 50 | 308810 50 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm | 309001 16 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm | 309000 9 |
| ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm | 309001 6 |
| ET-vpenjalna stročnica za vrtnanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm | 309432 11 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm | 308981 6 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm | 308981 16 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm | 308981 9 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm | 309000 10 |