



Precizna glava za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P, BT 40 A = 160, Tip CP za ER: 11M



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302888 11M
GTIN	2050001701657
Razred artikla	33F

Opis

Izvedba:

- Zunanji in notranji konus sta brušena.
- Visoka točnost krožnega teka in ponovitve 3µm pri 3×D, maksimalno 50 mm.
- Zelo visoke prijemalne sile zaradi popolne namestitve vpenjalne stročnice v glavi in prevlečene vpenjalne matice.
- Dušenje vibracij z vpenjalno stročnico in maso glave.
- Alternativno brez tesnjenja z ER-vpenjalno matico CP art. 309655 ali z zatesnjenim sistemom z ER-vpenjalno matico CP za HP-tesnilne obročke art. 309665 v povezavi s HP-tesnilnimi obročki art. 309666 – 309668 (za notranje dovajanje hladilnega sredstva oz. kot lovilec umazanije!).

Prednosti:

Patentirana, optimalna namestitve vpenjalne stročnice, dvojna vodila, trapezni navoj in vpenjalna matica s prevleko za boljše drsenje se pri vpenjanju združijo v trdno enoto in zagotavljajo največjo togost in natančnost.

Uporaba:

Za zelo natančno vpenjanje orodij s cilindričnim držalom.

Obseg dobave:

Brez vpenjalne matice in tesnilnih obročkov.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, precizne ER-vpenjalne stročnice za HP art. 309368 – 309378 in za navojne svedre art. 309402 – 309418 (ne Horex), ER-vpenjalne matice CP art. 309655; 309665, HP-tesnilni obročki art. 309666 – 309668, CP-ključ s polžem art. 309754; 309756.

Napotek:

- Glava CP vpenja samo nazivni Ø do tolerance Ø h10.

· **Uporabljajte v kombinaciji z vpenjalnimi stročnicami Fahrion.**

Strategija odrezovanja: HSC

Oblika: ADB

Vpenjalna širina: 1 - 7 mm

Zunanji Ø D: 16 mm

Tehnični opis

Vpenjalna širina	1 - 7 mm
Tip CP za ER	11M
Zunanji Ø D	16 mm
Oblika	ADB
Serija	Centro P
Natančnost krožnega teka HP-vpenjalne stročnice z glavo za HDC-vpenjalne stročnice	≤ 3 µm
Natančnost krožnega teka ER-vpenjalne stročnice z glavo za HDC-vpenjalne stročnice	≤ 6 µm
Trn za rezkarje	BT 40 A = 160
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka ER-vpenjalne stročnice z glavo za CP-vpenjalne stročnice	≤ 6 µm
Natančnost krožnega teka HP-vpenjalne stročnice z glavo za CP-vpenjalne stročnice	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

Pribor

Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308700 40
	309369 4

ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni \varnothing vpenjanja d 4 mm

Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40 308620 40

ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni \varnothing vpenjanja d 5 mm 309369 5

Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40 308660 40

Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40 308765 40

Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 40 308615 40

Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 40 308610 40

Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40 308802 40

Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40 308625 40

Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40 308630 40

ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni \varnothing vpenjanja d 3 mm 309368 3

Pritezni čep Mazak, oblika A za strmi konus 40M 308670 40M

Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40 308806 40

Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40 308650 40

Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40 308790 40

ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni \varnothing vpenjanja d 6 mm 309369 6

ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni \varnothing vpenjanja d 5 mm 309368 5

Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40 308795 40

Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40 308785 40

Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40 308830 40

Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40 308820 40

ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni \varnothing vpenjanja d 2 mm 309368 2

Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40 308760 40

CP-ključ s polžem Tip 11M	309754 11M
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309369 3
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309368 4
CP-ključ s polžem za momentni ključ Tip 11M	309756 11M
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 40	308810 40
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 40	308640 40
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308812 40
Pritezni čep Form A za strmi konus 40	308600 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308720 40
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	309368 1
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 40	308605 40