

**ER-vpenjalna stročnica, ER 16, Nazivni Ø vpenjanja d: 4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308920 4
GTIN	4045197151131
Razred artikla	32Z

**Opis****Izvedba:**

V celoti kaljene in brušene. Polirane.

**Napotek:**

Vpenjalne stročnice ER16, ER25 in ER32 brez tesnila tudi v colskih velikostih na voljo v trgovini eShop.

**Premostitev vpenjalnega Ø je vedno do 1 mm manjša, npr. Ø 10 – 9 mm, razen pri Ø 1, 1,5 in 2 (tukaj le 0,5 mm).**

**Tehnični opis**

Nazivni Ø vpenjanja d	4 mm
Trn za rezkarje	ER 16
Standard	ISO 15488-B
Natančnost krožnega teka	≤ 10 µm
Tip	426 E
Zunanji Ø D	17 mm
Celotna dolžina L	27,5 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava

