

**HOLEX****Pritezni čep 60° zatesnjen, z izvrtino, za strmi konus: 50****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308785 50
GTIN	4045197543103
Razred artikla	32Z

**Opis****Opis:**

Držalo orodja se prek priteznega čepa vpenjalnega prijemala vretena pomakne v vreteno. Pritezni čepi so na voljo v različnih izvedbah. Predstavljajo pomemben vezni člen med strojem in orodjem. Zahteve po natančnosti, trdnosti in zanesljivosti priteznih čepov so visoke.

**Uporaba:**

Za orodja s strmim konusom **JIS B 6339 (MAS-BT)/ISO 7388-2**.

**Napotek:**

**Zatesnjeno** – z O-obročem.

Primeren vpenjalni ključ in zeve ključev najdete v spletni trgovini.

Pri montaži AB upoštevajte pravilen zatezni moment.

**Tehnični opis**

L <sub>1</sub>	45 mm
Ø glave D <sub>1</sub>	23 mm
Navoj M	M24
Celotna dolžina L	85 mm
Ø zveze D	38 mm
za strmi konus z barvno kodo	SK 50
Maksimalni zatezni moment	150 Nm
za strmi konus	50

Zev ključa	30 mm
Značilnosti izvrtine	z izvrtino
Standard pritezni čepov	MAS 403
Vrsta izdelka	Pritezni čep

---

## Pribor

Vpenjalni ključ za pritezne čep DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
Vpenjalni ključ za pritezne čep ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
Vpenjalni ključ za pritezne čep DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308825 50