

3M**Izolirni trakovi, 19 mm×25 m, Barva: BLACK**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083654 BLACK
GTIN	4054596615373
Razred artikla	08M

Opis

Izvedba:

3M™ Temflex® 165 je **univerzalno uporaben, mehek PVC-izolirni trak**. Težko vnetljivo. Samougasljiv, dobra odpornost proti olju in topilom.

Uporaba:

Za izoliranje, povezovanje v snop, pritrditev in barvno označevanje.

Napotek:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Tehnični opis

Dolžina	25 m
Debelina	0,15 mm
Oznaka proizvajalca	3M® Temflex® 165
Širina	19 mm
Barva	črna

Temperatura skladiščenja	20 - 23 °C
Nosilni material	PVC-folija
Uporaba	Označevanje
Uporaba	Pritrditev
Uporaba	Izolacija
Uporaba	Spajanje
Uporaba	Označevanje
Natezna trdnost	2 N/mm
Lepilna moč na jeklu	0,2 N/mm
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 - 60 %
Raztegljivost	200 %
Črtalo na voljo	ne
temperaturna obstojnost do	90 °C
Vrsta lepilnega traku	enostranski
Značilnost blagovnega imena	19 mm×25 m
Vrsta izdelka	Lepilni trak