

**HOLEX****ER-vpenjalna stročnica, ER 16, Nazivni Ø vpenjanja d: 6mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 308920 6      |
| GTIN                  | 4045197151155 |
| Razred artikla        | 32Z           |

**Opis****Izvedba:**

V celoti kaljene in brušene. Polirane.

**Napotek:**

Vpenjalne stročnice ER16, ER25 in ER32 brez tesnila tudi v colskih velikostih na voljo v trgovini eShop.

**Premostitev vpenjalnega Ø je vedno do 1 mm manjša, npr. Ø 10 – 9 mm, razen pri Ø 1, 1,5 in 2 (tukaj le 0,5 mm).**

**Tehnični opis**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Nazivni Ø vpenjanja d    | 6 mm            |
| Trn za rezkarje          | ER 16           |
| Standard                 | ISO 15488-B     |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 10 µm         |
| Tip                      | 426 E           |
| Zunanji Ø D              | 17 mm           |
| Celotna dolžina L        | 27,5 mm         |
| Vrsta izdelka            | Vpenjalna glava |

