

HOLEX**Pritezni čep 90° zatesnjen, brez izvrtine, za strmi konus: 50****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308790 50
GTIN	4045197377883
Razred artikla	32Z

Opis**Opis:**

Držalo orodja se prek priteznega čepa vpenjalnega prijemala vretena pomakne v vreteno. Pritezni čepi so na voljo v različnih izvedbah. Predstavljajo pomemben vezni člen med strojem in orodjem. Zahteve po natančnosti, trdnosti in zanesljivosti priteznih čepov so visoke.

Uporaba:

Za orodja s strmim konusom **JIS B 6339 (MAS-BT)/ISO 7388-2**.

Napotek:

Zatesnjeno – z O-obročem.

Primeren vpenjalni ključ in zeve ključev najdete v spletni trgovini.

Pri montaži AB upoštevajte pravilen zatezni moment.

Tehnični opis

Ø glave D ₁	23 mm
za strmi konus z barvno kodo	SK 50
L ₁	45 mm
za strmi konus	50
Ø zveze D	38 mm
Navoj M	M24
Maksimalni zatezni moment	150 Nm
Celotna dolžina L	85 mm

Zev ključa	30 mm
Značilnosti izvrtine	brez izvrtine
Standard pritezni čepov	MAS 403
Vrsta izdelka	Pritezni čep

Pribor

Vpenjalni ključ za pritezne čep DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308825 50
Vpenjalni ključ za pritezne čep ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
Vpenjalni ključ za pritezne čep DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50