

**Garnitura papirnatih trakov za prekrivanje, Širina×dolžina (mm×m): 19X50****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083645 19X50
GTIN	4005801208446
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

tesakrepp® 4329 je **rahlo valovit** tanek in **gibek papirnat trak za prekrivanje** z dobro odpornostjo za mokro brušenje in dobro **obstojnostjo pri prekrivanju z laki in polnili**. Poleg tega je primeren tudi za običajno **prekrivanje ali lakiranje** pri temperaturnih obremenitvah do 70 °C.

Napotek:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov tesa® je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Tehnični opis

Širina	19 mm
Dolžina	50 m
Debelina	0,13 mm
Oznaka proizvajalca	tesakrepp® 4329
Barva	rumenkasta

Nosilni material	Papir
Posebnosti	možnost pisanja
Posebnosti	možnost reciklaže
Posebnosti	možnost trganja z roko
Natezna trdnost	0,33 N/mm
Črtalo na voljo	ne
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 - 70 %
temperaturna obstojnost do	70 °C
Temperatura skladiščenja	15 - 35 °C
Raztegljivost	10 %
Število lepilnih trakov	16
Lepilna masa	Naravni kavčuk
Uporaba	Prekrivna dela
Lepilna moč na jeklu	0,28 N/mm
Vrsta lepilnega traku	enostranski
Vrsta izdelka	Lepilni trak