



Vrtalna glava z radialnim zapahom Extra RV Izvedba iz umetne mase, Tip: 10-1/2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	342200 10-1/2
GTIN	4019208415000
Razred artikla	39R

Opis

Izvedba:

- Vrtalna glava brez ključa, s samodejnim radialnim zapahom. Brez potrebe po dodatni blokadi (zlasti pri udarnem vrtnju).
- Zelo ergonomična in uporabniku prijazna izvedba, pomoč s ključem za notranji 6-kotnik.
- Dobra natančnost krožnega teka.
- Prevertana izvedba za desni in levi tek (navoj M5 ali M6).

Opremljena z zaščito pred naletom.

Tehnični opis

Tip	10-1/2
Vpenjalna širina	1 - 10 mm
Dolžina zaprte vrtalne glave	60,9 mm
maksimalna zmogljivost stroja	1000 W
Zunanji Ø	42,7 mm
Trn za rezkarje	1/2-20 col
Dolžina odprte vrtalne glave	55 mm
Radialni zapah	da

Vrsta izdelka

Vrtalna glava (brez ključa)