



Vrtalne glave z zobatim vencem, Tip: 10/12



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	342220 10/12
GTIN	4045197152916
Razred artikla	32W

Opis

Izvedba:

Vodilo ključa ni kaljeno.

Za desni in levi tek.

S konusom vrtalne glave DIN 238 za montažo na trne za vpenjalne glave art. 342300 – 342850 ali neposredno na vreteno stroja.

Uporaba:

Za univerzalna vrtalna dela na električnih ročnih vrtalnih strojih, **udarnih vrtalnih strojih** in stebrih vrtalnih strojih.

Tehnični opis

Konus vrtalne glave	B 12
Tip	10/12
Dolžina zaprte vrtalne glave	61,4 mm
Vpenjalna širina	0,8 - 10 mm
maksimalni \varnothing konusa vrtalne glave	12,065 mm

Zunanji Ø	33,5 mm
primeren ključ z zobatim vencem	S2
Vrsta izdelka	Vrtalne glave z zobatim vencem